



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-R3/S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

OKF

Copertura fibre ottiche [mm]	120
------------------------------	-----

OUF

Copertura fibre ottiche [mm]	120
------------------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	ad angolo
----------------	-----------

Lunghezza totale [mm]	600
-----------------------	-----

Raggio di piegatura minimo [mm]	10
---------------------------------	----

Materiali	Adattatore: ABS
-----------	-----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
--	-----------

Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
---	-----------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------