E20312

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-M8/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20313

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OIF
OIF		
Portata fibre ottiche	[mm]	45
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M8
Lunghezza totale	[mm]	3000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Materiali		Adattatore: PA
Materiale fibra ottica		vetro

E20312

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-M8/3M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo