


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-E6/2m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Portata fibre ottiche

[mm]

32

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

## Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

6

Lunghezza totale

[mm]

2000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della fibra ottica

alluminio

Materiale rivestimento della fibra ottica

PVC

E20316



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-E6/2m

| Osservazioni |         |
|--------------|---------|
| Quantità     | 1 pezzo |