


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-M6/3m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

OIF

Copertura fibre ottiche [mm]	192
------------------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	35
Lunghezza totale [mm]	3000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio

E20327



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-M6/3m

Materiale rivestimento della
fibra ottica

PVC

Osservazioni

Quantità

1 pezzo