




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R3/4m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

OIF

Copertura fibre ottiche [mm]	51
------------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	ad angolo
----------------	-----------

Lunghezza totale [mm]	4000
-----------------------	------

Raggio di piegatura minimo [mm]	30
---------------------------------	----

Materiali	Adattatore: PA
-----------	----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
--	-----------

Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
---	-----

E20335



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R3/4m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo