

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-E3/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

100

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza totale

[mm]

1000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della
fibra ottica

alluminio

Materiale rivestimento della
fibra ottica

PVC

E20336



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-E3/1m

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo