

E20346




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/2m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20347

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF

OIF

Copertura fibre ottiche [mm] 80

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dati meccanici

Versione sonda diritto

Diametro sonda [mm] 3

Lunghezza totale [mm] 2000

Raggio di piegatura minimo [mm] 30

Materiali Adattatore: PA

Materiale fibra ottica vetro

E20346



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/2m

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo