


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
----------------------------------------------------	-----

OIF

Copertura fibre ottiche [mm]	64
------------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3
Lunghezza totale [mm]	3000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio

E20347



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/3M

Osservazioni

Quantità

1 pezzo