

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-V-E1/2,5m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche

[mm]

36

OUF

Copertura fibre ottiche

[mm]

36

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

1

Lunghezza sonda

[mm]

5

Lunghezza totale

[mm]

2500

Raggio di piegatura minimo

[mm]

10

Materiali

Adattatore: PPE

Materiale fibra ottica

vetro

E20360



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-V-E1/2,5m

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo