E20373

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1/0,4M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20077

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	8
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	8
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	1
Lunghezza sonda	[mm]	5
Lunghezza totale	[mm]	400

E20373

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1/0,4M

Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC
Accessori		
Fornitura		Fascetta di fissaggio:, E20107
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo