



**Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta**

FT-00-A-A-R4/0,3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20455

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!


**Applicazione**

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

**Campo di rilevamento**

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

**OKF**

Portata fibre ottiche

[mm]

40

**OUF**

Portata fibre ottiche

[mm]

40

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

**Dati meccanici**

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

300

# E20377



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-R4/0,3M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo