


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-A-A-M6

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OGF
--	-----

## OGF

Portata fibre ottiche [mm]	15
----------------------------	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

## Dati meccanici

Peso [g]	0,055
Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	25
Lunghezza totale [mm]	600
Raggio di piegatura minimo [mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre	⊙
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro

# E20385



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-A-A-M6

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
<b>Accessori</b>	
Fornitura	dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox rondelle dentate: 2
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo