




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-A-A-R5

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OGF

OGF

Portata fibre ottiche [mm] 12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dati meccanici

Peso [g] 0,061

Versione sonda ad angolo

Diametro sonda [mm] 5

Lunghezza sonda [mm] 10

Lunghezza totale [mm] 600

Raggio di piegatura minimo [mm] 20; (per installazione fissa)

Disposizione fibre 

Materiali Adattatore: PPE

Materiale fibra ottica vetro

E20386



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-A-A-R5

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo