

# E20396




## Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/0,8m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20329

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

### Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore  
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche [mm]

300

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

### Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Lunghezza totale [mm]

800

Raggio di piegatura minimo [mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della  
fibra ottica

alluminio

# E20396



## Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/0,8m

Materiale rivestimento della  
fibra ottica

PVC

### Osservazioni

Quantità

1 pezzo