


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-M-V-R3/1,2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OBF

OBF

Copertura fibre ottiche

[mm]

108

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Lunghezza totale

[mm]

1200

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della
fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Materiale rivestimento della
fibra ottica

metallo silicone

Accessori

Fornitura

E20103

Osservazioni

Quantità

1 pezzo