E2M203

Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

CONNECTION CABLE M16 5M



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Modello		telecamera con uscita video O2M20x
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	307,5
Materiali		Corpo: PVC; Guarnizione: EPDM
Materiale dado		PVC
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

E2M203

Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

CONNECTION CABLE M16 5M

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm