


E2M206



Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

CONNECTION CABLE M16 21 M



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Modello	telecamera con uscita video O2M20x
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	1093
Materiali	Corpo: PVC; Guarnizione: EPDM
Materiale dado	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 21 m, PVC, nero, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26	
Collegamento elettrico - connettore	
Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm	




Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

CONNECTION CABLE M16 21 M

Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

