


E2M260



Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Protezione da sovratensione		si
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	58,5
Materiali		supporto: ABS
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		

Connettore: 1 x M16; codifica: A



1	cavo coassiale segnale video
2	schermatura coassiale video GND
3	U+
4	0 V