


E2D100



Cavo di collegamento USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] 0...60

Grado di protezione IP 54

Test / Certificazioni

EMC EN 61000-6-1

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Stecker






Cavo di collegamento USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x USB, diritto; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

Connettore: 1 x M8, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

