


E30406



Trasformatore di tensione

VOLTAGE CONVERTER



Dati elettrici

Tensione nominale DC	[V]	9...27
Corrente assorbita	[mA]	< 500
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si

Uscite

Protezione da cortocircuito		si
-----------------------------	--	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 40

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pinza di accoppiamento
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V (0,15...80 MHz)

Dati meccanici

Peso	[g]	151
Materiali		PBT-GF20
Materiale guarnizione		FKM

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore femmina

Cavo: 1 m, PUR

Connettore: 1 x M12; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM

E30406




Trasformatore di tensione

VOLTAGE CONVERTER

Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 1 m, PUR

Connettore: 1 x M12; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM