


E30425



Pulsante teach per sensori di pressione

TEACH BUTTON



Applicazione		
Modello		per sensori PM1xxx
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...30 DC
Uscite		
Carico max	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
MTTF	[anni]	2927
Dati meccanici		
Peso	[g]	227
Materiali		1.4404 (AISI 316L); PA; FFKM; PBT
Osservazioni		
Osservazioni		Una comunicazione IO-Link è impossibile se viene utilizzato il pulsante teach.
Quantità		1 pezzo


Pulsante teach per sensori di pressione

TEACH BUTTON

Collegamento elettrico

Cavo: 0,9 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 30 m; tra sensore e pulsante Teach

Collegamento



1 Funzione a 2 fili
 2 Funzione a 3 fili
 OUT2 4...20 mA
 Colori secondo DIN EN 60947-5-2