


E30447



Connettore per valvole a cablare

VALVE PLUG TYPE A



1 Guarnizione



Applicazione		
Particolarità		senza silicone
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	10
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	32,3
Dimensioni	[mm]	41 x 27 x 30
Materiali		PA; FKM
Materiale corpo		PA
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E30447




Connettore per valvole a cablare


VALVE PLUG TYPE A

Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm



Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x connettore per valvole A DIN, ad angolo; Corpo: PA