


Raccordo avvitabile per sensori di processo

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 scanalatura con anello di tenuta DIN 3869-27 (FKM)
 2 O-ring 18,5 x 1 (FKM)
 3 Lembo di tenuta

EC 1935/2004 

Applicazione

Resistenza a pressione [bar]	25
------------------------------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	126
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	collegamento filettato G 3/4
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------