E33702

Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Isolamento

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Applicazione		
Resistenza a pressione	[bar]	16
MAWP per applicazioni secondo CRN	[bar]	16
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	231
Materiali a contatto con il fluido		1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore		G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Guarnizione		metallo su metallo
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo