


Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E33201 oppure E33401

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Resistenza a pressione	[bar]	16
------------------------	-------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione

Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso	[g]	165,5
------	-----	-------

Materiali a contatto con il fluido

1.4404 (AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4

Collegamento sensore

G 3/4

Raccordo a processo

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Classe di igiene secondo DIN 11866

H4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------