




Adattatore a processo raccordo DIN 11851

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 40

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di
attrezzature a pressioneUna possibile classificazione secondo PED dipende
dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido
e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Materiali 1.4435 (acciaio inox AISI 316L)

Collegamento sensore G 3/4

Raccordo a processo Raccordo DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851

Aspetto Ra/Rz delle superfici
a contatto con il fluido 0,4 / 4Classe di igiene secondo DIN
11866 H4

Osservazioni

Quantità 1 pezzo