E33008

Adattatore a processo Tri-Clamp

AD IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 ORG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E33201

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

L'articolo alternativo richiede l'uso di un nuovo sensore con filettatura esterna Aseptoflex Vario



1 Raccordo Aseptoflex
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH

EC 1935/2004

Applicazione		
Montaggio		con O-ring
Resistenza a pressione	[bar]	16
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	129,5
Tipo di montaggio		con O-ring
Materiali		1.4404 (AISI 316L); O-ring: EPDM
Collegamento sensore		Aseptoflex
Raccordo a processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4
Accessori		
Accessori opzionali		O-ring: 5, EPDM, E30054
		O-ring: 5, FPM (Viton), E30053
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo