E33022

Raccordo a processo Varivent

ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E33722

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

L'articolo alternativo richiede l'uso di un nuovo sensore con filettatura esterna Aseptoflex Vario



1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applicazione		
Resistenza a pressione	[bar]	25
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	475,5
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore		Aseptoflex
Raccordo a processo		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo