


Raccordo a processo per tubi DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Raccordo Aseptoflex

EC 1935/2004 

Applicazione

Resistenza a pressione	[bar]	25
------------------------	-------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione

Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso	[g]	328,4
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore		Aseptoflex
Raccordo a processo		Raccordo per tubi DN50 DIN 11864-1-A-BS
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------