




Adattatore a processo clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 40

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	234,5
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	Aseptoflex
Raccordo a processo	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

Osservazioni

Quantità 1 pezzo