E33208

Adattatore a processo Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



1 Aseptoflex Vario
2 Lembo di tenuta
3 Foro perdite

3A CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applicazione		
Modello		con foro di scarico
Resistenza a pressione	[bar]	16
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	100
Materiali a contatto con il fluido		1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore		G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Guarnizione		Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4
Accessori		
Fornitura		O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054
Accessori opzionali		O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123
		anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo