E33243

Adattatore a processo clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



1 Filettatura interna G1 Aseptoflex Vario
2 Foro perdite
3 Scanalatura per O-ring 24x2
4 Lembo di tenuta

3A EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applicazione		
Modello		per tubi, per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario, per tubi, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Resistenza a pressione	[bar]	40
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	130,5
Materiali a contatto con il fluido		1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore		G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo		Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Guarnizione		Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4
Accessori		
Fornitura		O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054
Accessori opzionali		O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123
		anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo