E37720

Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150



Applicazione		
Modello		per sonde di temperatura EL = 150 mm
Resistenza a pressione	[bar]	100
Indicazioni per la resistenza alla pressione		< 250 °C
Dati meccanici		
Peso	[g]	104,3
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore		G 1/4 Ø 6 mm
Raccordo a processo		G 1/4
Lunghezza sonda EL	[mm]	124
Lunghezza fori asolati	[mm]	150
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo