


# E38795



## Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Applicazione	
Modello	per sonde di temperatura EL = 83 mm
Resistenza a pressione [bar]	25
Dati meccanici	
Peso [g]	70
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	G 3/8 Filettatura interna Ø 3 mm
Raccordo a processo	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	< 0,4 / -
Lunghezza sonda EL [mm]	38
Lunghezza fori asolati [mm]	83
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo