


# E38825



## Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



Applicazione	
Modello	per sonde di temperatura EL = 83 mm
Resistenza a pressione [bar]	25
Dati meccanici	
Peso [g]	108,4
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	G 3/8 Filettatura interna Ø 3 mm
Raccordo a processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	< 0,4 / -
Lunghezza sonda EL [mm]	50
Lunghezza fori asolati [mm]	83
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo