


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSS0010E05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-----------------------	-----	-------------------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

## Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

## Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

## Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




# E40051



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSS0010E05

### Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco