E40115

Raccordo avvitabile per sensori di processo

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



Applicazione		
Applicazione		per applicazioni industriali
Fluidi		Fluidi liquidi e gassosi
Resistenza a pressione	[bar]	30
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	36
Dimensioni	[mm]	M18 x 1,5
Definizione filettatura		M18 x 1,5
Materiali		3.7235 (titanio)
Collegamento sensore		M18 x 1,5
Raccordo a processo		collegamento filettato G 1/4
Profondità di immersione	[mm]	13,5; (Problemi di mèura SID, SFD, TN)
Accessori		
Fornitura		Guarnizioni: 1, PTFE
Osservazioni		
Osservazioni		In applicazioni >30 bar e ≤300 bar utilizzare solo con guarnizione a U.
Quantità		1 pezzo