


E40128



Raccordo avvitabile per sensori di processo

ADAPT /SI/9/ /M12X1 /TI



Applicazione

Applicazione	per applicazioni industriali
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi
Resistenza a pressione [bar]	30

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	35,3
Dimensioni [mm]	M18 x 1,5
Definizione filettatura	M18 x 1,5
Materiali	3.7235 (titanio)
Collegamento sensore	M18 x 1,5
Raccordo a processo	collegamento filettato M12 x 1
Profondità di immersione [mm]	13,5; (Problemi di mèura SID, SFD, TN)

Accessori

Fornitura	Guarnizioni: 1, PTFE
-----------	----------------------

Osservazioni

Osservazioni	In applicazioni >30 bar e ≤300 bar utilizzare solo con guarnizione a U.
Quantità	1 pezzo