




Adattatore a processo per piccole portate

FLOW ADAPT SI TI

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Modello	per sensori e controllori di flusso \$mit_Adapter_singular
Montaggio	tramite raccordo a vite G1/8 maschio, qualsiasi posizione di montaggio
Temperatura del fluido [°C]	0...80; (Gradiente di temperatura: 1 K/min)
Resistenza a pressione [bar]	30
Campo di misura/regolazione	
Campo del flusso [ml/min]	2...100
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	92,8
Dimensioni [mm]	M12 x 1
Definizione filettatura	M12 x 1
Materiali	3.7235 (titanio)
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo