


Pulsante teach per sensori di flusso

SC TEACH BUTTON PS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Modello	per sensori di flusso SC con uscita pnp
---------	---

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	15
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC; (secondo SELV/PELV)

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 40
---------------------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	233
Materiali	1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PA; PMMA	

Osservazioni

Note	Articolo in corso di dismissione
Quantità	1 pezzo

E40211




Pulsante teach per sensori di flusso

SC TEACH BUTTON PS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,9 m, PUR

Collegamento



n.c. = non collegato
Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu