


E40212



Pulsante teach per sensori di flusso

SC TEACH BUTTON OR

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



CE

Applicazione	
Modello	per sensori di flusso SC con uscita relè come NO
Dati elettrici	
Frequenza AC [Hz]	47...63
Tolleranza della tensione di esercizio [%]	15
Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC; (secondo SELV/PELV)
Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 40
Dati meccanici	
Peso [g]	225,5
Materiali	1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PA; PMMA
Osservazioni	
Note	Articolo in corso di dismissione
Quantità	1 pezzo

E40212




Pulsante teach per sensori di flusso

SC TEACH BUTTON OR

Collegamento elettrico

Cavo: 0,9 m, PUR

Collegamento



BN =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
blu