


Piastra flangiata per sensori di livello

FLANGE PLATE 65-80/G3/4



Applicazione

Modello	per sensori di livello LR
Pressione del serbatoio [bar]	-1...16; (secondo la guarnizione utilizzata)

Dati meccanici

Peso [g]	196,4
Materiali	flangia: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Coppia di serraggio [Nm]	6...9
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo	flangia Ø 80 mm

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------