


Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE NPT L1200



1 briglia di fissaggio per elemento di centraggio

Applicazione

Modello		per sensori di livello LR
Temperatura del fluido	[°C]	-40...200
Resistenza a pressione	[bar]	16
Resistenza al vuoto	[mbar]	-1000

Dati meccanici

Peso	[g]	645
Materiali		Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301)
Collegamento sensore		collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo		collegamento filettato 3/4" NPT filettatura esterna
Lunghezza L	[mm]	1200

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------