



Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE NPT L1400



1 briglia di fissaggio per elemento di centraggio

Applicazione	
Modello	per sensori di livello LR
Temperatura del fluido [°C]	-40...200
Resistenza a pressione [bar]	16
Resistenza al vuoto [mbar]	-1000
Dati meccanici	
Peso [g]	780
Materiali	Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301)
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo	collegamento filettato 3/4" NPT filettatura esterna
Lunghezza L [mm]	1400
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo