


# E43230



## Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 Guarnizione

### CRN

Applicazione	
Modello	per sensori di livello LR
Temperatura del fluido [°C]	-20...200
Resistenza a pressione [bar]	16
Resistenza al vuoto [mbar]	-1000
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar]	16
Dati meccanici	
Peso [g]	135
Materiali	Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; elemento di centraggio: PPS rinforzato; Fascetta: 1.4310 (acciaio inox AISI 301)
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo	collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna
Lunghezza L [mm]	150
Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 1
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo