


Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 clip di fissaggio per elemento di centraggio

Applicazione

Modello	Variante senza fori, per sensori di livello, LR	
Temperatura del fluido [°C]	-40...200	
Resistenza a pressione [bar]	16	
Resistenza al vuoto [mbar]	-1000	

Dati meccanici

Peso [g]	600	
Materiali	Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301)	
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna	
Raccordo a processo	collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna	
Lunghezza L [mm]	1000	

Accessori

Fornitura	Guarnizione: 1	
Accessori opzionali	Elemento di centraggio per tubi coassiali: 1, E43222	

Osservazioni

Quantità	1 pezzo	
----------	---------	--