E43311

Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 Foro perdite

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applicazione		
Modello		con foro di scarico
Resistenza a pressione	[bar]	25
MAWP per applicazioni secondo CRN	[bar]	25
Dati meccanici		
Peso	[g]	203
Materiali		1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore		G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		0,4 / 4
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo