


# E43331



## Giunto a vite con diaframma

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: regolatore di flusso 0,3 mm

### Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 630

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -10...60

### Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

### Dati meccanici

Peso [g] 76,2

Materiali scatola di accoppiamento: 1.0718 (acciaio); aspetto superficiale: zinco / nickel grigio; Guarnizione: NBR

Collegamento sensore G 1/4

Raccordo a processo M16 x 2 Minimes

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo