




Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 briglia di fissaggio per elemento di centraggio

CRN

Applicazione	
Modello	variante scanalata, per sensori di livello, LR
Temperatura del fluido [°C]	-40...200
Resistenza a pressione [bar]	16
Resistenza al vuoto [mbar]	-1000
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar]	16
Dati meccanici	
Peso [g]	620
Materiali	Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301)
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo	collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna
Lunghezza L [mm]	1200
Accessori	
Fornitura	Guarnizione: 1
Accessori opzionali	Elemento di centraggio per tubi coassiali: 1, E43222
Osservazioni	
Osservazioni	In caso di utilizzo in condizioni certificate DNV GL, è necessario montare un ulteriore elemento di centraggio
Quantità	1 pezzo