




Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 briglia di fissaggio per elemento di centraggio

Applicazione

Modello	per sensori di livello LR	
Temperatura del fluido [°C]	-40...200	
Resistenza a pressione [bar]	16	
Resistenza al vuoto [mbar]	-1000	

Dati meccanici

Peso [g]	475	
Materiali	Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301); elemento di centraggio: PPS rinforzato	
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna	
Raccordo a processo	collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna	
Lunghezza L [mm]	800	

Accessori

Fornitura	Guarnizione: 1	
Accessori opzionali	Elemento di centraggio per tubi coassiali: 1, E43222	

Osservazioni

Osservazioni	In caso di utilizzo in condizioni certificate DNV GL, è necessario montare un ulteriore elemento di centraggio	
Quantità	1 pezzo	